

Art.-Nr.: 10.01.06.00966

**Données techniques**


Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	14,00
Nombre de soufflets	2,5
Connexion	G1/8"-M
Raccord de vide	G1/8"-M
Matière de l'insert	Aluminium

FSG 14 HT1-60 G1/8-AG

La ventouse FSG (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (montée à partir d'un diamètre de 32 mm).  
Contenu de la livraison :

- Ventouse de type FG – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP

**Données de construction**

Hauteur H	28,80 mm
Diamètre nominal dn	3,50 mm
d2	5,4 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	7,5 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	9,0 mm
Diamètre Ds	14,5 mm
Diamètre Dmax(S)	15,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction FSG 14 HT1-60 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00966

**Données techniques**

Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	15,0 mm
Force de rupture	5,70 N
Force d'aspiration (-600mbar)	1,37 N
Poids propre	5,30 g
Volume	0,804 cm <sup>3</sup>
Taille	14,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	FSG
Connexion	G1/8-AG

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force d'arrachement : La force de rupture des modèles en caoutchouc naturel est réduite d'environ 40 % Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m

**Données de commande accessoires 10.01.06.00966**

Typ	Nombre d'article
Schmalz Pad Insert PEEK   SPI 14 PEEK	10.01.06.03282

**Données de commande pièce de rechange 10.01.06.00966**

Typ	Nombre d'article
Inserts de raccordement de ventouses   SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735

**Données de commande pièces d'usure 10.01.06.00966**

Typ	Nombre d'article
Ventouse à soufflets (ronde)   FG 14 HT1-60 N016	10.01.06.00880

