

Art.-Nr.: 10.01.06.00967



FSG 14 HT1-60 M5-AG


真空パッド FSGは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます（直径32mm以上から組立式）。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド FG: ゴム部分、様々なサイズと材質をラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド FG、接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP

技術資料

真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	14.00
折りたたみ式本数	2.5
接続	M5-M
真空接続口	M5-M
ニップル材質	アルミ



デザインデータ FSG 14 HT1-60 M5-AG

デザインデータ

高さ H	27.80 mm
呼び径 dn	2.50 mm
d2	5.4 mm
スレッドG1	M5-M
グリッパーの長さ LG1	5.0 mm
スパナサイズ SW1	7.0 mm
スプリングストロークZ	9.0 mm
径 Ds	14.5 mm
径 Dmax(S)	15.5 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します



Art.-Nr.: 10.01.06.00967

 技術資料

真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	2.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	15.0 mm
離脱力	5.70 N
吸着力 (-600mbar)	1.37 N
質量	2.60 g
ポリウム	0.804 cm ³
サイズ	14.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FSG
接続	M5-AG

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：離脱力：天然ゴム製の種類では、離脱力が約40%減少する ホース径：ホース径：推奨ホース径は、グリッパーの長さが約2 mの場合です。

 発注データ アクセサリ 10.01.06.00967

Typ		本数
真空パッド用インサート PEEK	SPI 14 PEEK	10.01.06.03282

 発注データ スペアパーツ 10.01.06.00967

Typ		本数
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123

 発注データ ウェアパーツ 10.01.06.00967

Typ		本数
ベローズ真空吸着パッド	FG 14 HT1-60 N016	10.01.06.00880