


SAOB 60x30 NBR-60 RA

La ventosa SAOB, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.



Dati di costruzione SAOB 60x30 NBR-60 RA

**Dati tecnici**

| Attributo                       | Valore                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60,0 Shore A           |
| Dimensione (lxl)                | 60 x 30                |
| Numero di pieghe                | 1,5                    |
| Connessione                     | RA                     |
| Materiale del nipplo            | Alluminio              |

**Dati di costruzione**

| Attributo            | Valore   |
|----------------------|----------|
| Lunghezza L1         | 55,70 mm |
| Larghezza B1         | 31,00 mm |
| Altezza H            | 30,00 mm |
| Diametro nominale dn | 4,00 mm  |
| Freccia elastica Z   | 7,0 mm   |
| Lunghezza L4         | 31,80 mm |
| Larghezza ventosa Bs | 30,60 mm |
| Ls                   | 60,60 mm |
| Lmax.(S)             | 63,00 mm |
| Bmax(S)              | 33,00 mm |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00908

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                 |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 60,0 Shore A           |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4,0 mm                 |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 18,0 mm                |
| Forza di strappo                           | 69,50 N                |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 38,00 N                |
| Peso                                       | 35,4 g                 |
| Dimensione (lxl)                           | 60 x 30                |
| Forza laterale                             | 72,5 N                 |
| Forza laterale superficie oleosa           | 41,7 N                 |
| Volume                                     | 10,500 cm <sup>3</sup> |
| Numero di pieghe                           | 1,5                    |
| Famiglia di prodotti                       | SAOB                   |

Nota: Forza di presa: Le forze di presa specificate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza laterale: Le forze laterali specificate sono valori misurati a un vuoto di -0,6 bar con una superficie del pezzo asciutta o oleosa, liscia e piatta. A seconda della superficie del pezzo e della sua qualità, i valori reali possono discostarsi da questi valori Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.00908](http://www.schmalz.com/10.01.06.00908)

