

Art.-Nr.: 10.01.06.00972



FSG 25 HT1-60 G1/8-AG


Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	25,00
Número de pliegues	2,5
Conexión	G1/8"-MA
Conexión de vacío	G1/8"-MA
Material de la boquilla	Aluminio

La ventosa FSG (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada (se monta a partir de un diámetro de 32 mm). El suministro se compone de:

- Ventosa del tipo FG – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
- Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa FG, boquilla de conexión SA-NIP



Datos de diseño FSG 25 HT1-60 G1/8-AG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	40,00 mm
Diámetro nominal dn	3,50 mm
d2	10,0 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Longitud de rosca LG1	7,5 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Recorrido de resorte Z	18,0 mm
Diámetro Ds	23,0 mm
Diámetro Dmax(S)	26,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.00972

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	30,0 mm
Fuerza de arranque	19,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	4,71 N
Peso	8,00 g
Volumen	5,400 cm ³
Tamaño	25,00
Número de pliegues	2,5
Familia de productos	FSG
Conexión	G1/8-AG

Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - no incluyen factor de seguridad Fuerza de arranque: La fuerza de arranque de los diseños de caucho natural se reduce en un 40% aproximadamente Diámetro del tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud del tubo de aprox. 2 m

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.00972

**Datos de pedido accesorios 10.01.06.00972**

Typ		Número de artículo
Junta anular	DR 22.5/13x2 MOS SI-15	10.01.06.02614
Disco del filtro	FD 18 120	10.01.06.02567
Schmalz Pad Insert PEEK	SPI 25 PEEK	10.01.06.03286

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.00972**

Typ		Número de artículo
Boquillas de conexión de ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735

**Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.06.00972**

Typ		Número de artículo
Ventosa de fuelle (redonda)	FG 25 HT1-60 N016	10.01.06.00883


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00972