

Art.-Nr.: 10.01.06.00916




### Технические данные

| Attribute                     | Value                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски             | Нитрильный каучук NBR |
| Твердость материала [Shore A] | 60,0 Shore A          |
| Размеры (ДхШ)                 | 60 x 30               |
| Количество складок            | 1,5                   |
| Соединение                    | G1/4-AG               |
| Материал ниппеля              | алюминий              |

SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-AG

Присоска SAOB, доступная в различных диаметрах, доставляется с присоединительным ниппелем, вулканизированным в эластомерную часть.



### Конструктивные данные

| Attribute                 | Value    |
|---------------------------|----------|
| Длина L1                  | 55,70 mm |
| Ширина B1                 | 31,00 mm |
| Высота H                  | 27,00 mm |
| Номинальный диаметр dn    | 5,00 mm  |
| Резьба G1                 | G1/4"-M  |
| Длина резьбы LG1          | 8,0 mm   |
| Размер гаечного ключа SW1 | 17,0 mm  |
| Ход пружины Z             | 7,0 mm   |
| Ширина присоски Bs        | 30,60 mm |
| Ls                        | 60,60 mm |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00916



## Технические данные

| Attribute                               | Value                  |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Материал присоски                       | Нитрильный каучук NBR  |
| Твердость материала [Shore A]           | 60,0 Shore A           |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d    | 4,0 mm                 |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый)        | 18,0 mm                |
| Сила отрыва                             | 69,50 N                |
| Всасывающая сила (-600 мбар)            | 38,00 N                |
| Вес                                     | 35,4 g                 |
| Размеры (ДхШ)                           | 60 x 30                |
| Поперечная сила                         | 72,5 N                 |
| Поперечная сила маслянистой поверхности | 41,7 N                 |
| Объем                                   | 10,500 cm <sup>3</sup> |
| Количество складок                      | 1,5                    |
| Семейство продуктов                     | SAOB                   |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.00916](http://www.schmalz.com/10.01.06.00916)

