

Körüklü vantuz (yuvarlak)

SAB 80 NBR-60 M10-AG




Art.-Nr.: 10.01.06.01000



SAB 80 NBR-60 M10-AG

Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAB, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.



Tasarım verileri SAB 80 NBR-60 M10-AG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Boyut	80.00
Körük Sayısı	1.5
Bağlantı	M10-AG
Meme ucu malzemesi	Çelik

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	49.90 mm
Dış çap D1	63.6 mm
Nominal çap dn	4.00 mm
Dış G1	M10-M
Dış uzunluğu LG1	12.0 mm
Anahtar boyutu SW1	22.0 mm
Yay stroku Z	22.1 mm
Çap Ds	81.1 mm
Çap Dmax(S)	89.0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01000

Art.-Nr.: 10.01.06.01000

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	75.0 mm
Çekme kuvveti	221.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	135.00 N
Ağırlık	86.4 g
Yanal kuvvet	205.0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	140.0 N
Cilt	67.600 cm ³
Boyut	80.00
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	SAB

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.01000

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01000