



FSG 25 HT1-60 G1/8-AG


**Dati tecnici**

| Attributo                       | Valore                              |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Materiale della ventosa         | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60,0 Shore A                        |
| Misura                          | 25,00                               |
| Numero di pieghe                | 2,5                                 |
| Connessione                     | G1/8"-AG                            |
| Attacco del vuoto               | G1/8"-AG                            |
| Materiale del nipplo            | Alluminio                           |

La ventosa FSG (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (montata a partire da un diametro di 32 mm). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo FG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FG, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione FSG 25 HT1-60 G1/8-AG

**Dati di costruzione**

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 40,00 mm |
| Diametro nominale dn            | 3,50 mm  |
| d2                              | 10,0 mm  |
| Filettatura G1                  | G1/8"-AG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 7,5 mm   |
| Misura della chiave SW1         | 14,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 18,0 mm  |
| Diametro Ds                     | 23,0 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 26,0 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00972

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 60,0 Shore A                        |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4,0 mm                              |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 30,0 mm                             |
| Forza di strappo                           | 19,00 N                             |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 4,71 N                              |
| Peso                                       | 8,00 g                              |
| Volume                                     | 5,400 cm <sup>3</sup>               |
| Misura                                     | 25,00                               |
| Numero di pieghe                           | 2,5                                 |
| Famiglia di prodotti                       | FSG                                 |
| Connessione                                | G1/8-AG                             |

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza di strappo: La forza di strappo delle versioni in caucciù naturale è ridotta di circa il 40% Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.00972](http://www.schmalz.com/10.01.06.00972)

**Dati di ordinazione accessori 10.01.06.00972**

| Typ                     |                        | Numero articolo |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| Anello di tenuta        | DR 22.5/13x2 MOS SI-15 | 10.01.06.02614  |
| Disco del filtro        | FD 18 120              | 10.01.06.02567  |
| Schmalz Pad Insert PEEK | SPI 25 PEEK            | 10.01.06.03286  |

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.00972**

| Typ                            |                           | Numero articolo |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Nippli di collegamento ventosa | SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 | 10.01.06.05735  |

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.06.00972**

| Typ                         |                   | Numero articolo |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| Ventosa a soffiETTO (tondo) | FG 25 HT1-60 N016 | 10.01.06.00883  |

