

Art.-Nr.: 10.01.06.01034

**Dati tecnici**

| Attributo                       | Valore                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60,0 Shore A           |
| Dimensione (lxl)                | 80 x 40                |
| Numero di pieghe                | 1,5                    |
| Connessione                     | M14x1.5-AG             |
| Materiale del nipplo            | Alluminio              |

SAOB 80x40 NBR-60 M14x1.5-AG

La ventosa SAOB, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.

**Dati di costruzione**

| Attributo                       | Valore     |
|---------------------------------|------------|
| Lunghezza L1                    | 73,30 mm   |
| Larghezza B1                    | 40,00 mm   |
| Altezza H                       | 31,70 mm   |
| Diametro nominale dn            | 5,00 mm    |
| Filettatura G1                  | M14x1,5-AG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 10,0 mm    |
| Misura della chiave SW1         | 22,0 mm    |
| Freccia elastica Z              | 9,0 mm     |
| Larghezza ventosa Bs            | 40,60 mm   |
| Ls                              | 80,60 mm   |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SAOB 80x40 NBR-60 M14x1.5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.01034

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                 |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 60,0 Shore A           |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6,0 mm                 |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 25,0 mm                |
| Forza di strappo                           | 131,70 N               |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 65,00 N                |
| Peso                                       | 36,30 g                |
| Dimensione (lxl)                           | 80 x 40                |
| Forza laterale                             | 152,8 N                |
| Forza laterale superficie oleosa           | 73,6 N                 |
| Volume                                     | 21,800 cm <sup>3</sup> |
| Numero di pieghe                           | 1,5                    |
| Famiglia di prodotti                       | SAOB                   |

Nota: Forza di presa: Le forze di presa specificate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza  
 Forza laterale: Le forze laterali specificate sono valori misurati a un vuoto di -0,6 bar con una superficie del pezzo asciutta o oleosa, liscia e piatta. A seconda della superficie del pezzo e della sua qualità, i valori reali possono discostarsi da questi valori  
 Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.01034](http://www.schmalz.com/10.01.06.01034)

