

Ventouse à soufflets (ronde)

SAB 50 NBR-60 RA




Art.-Nr.: 10.01.06.01055



SAB 50 NBR-60 RA

La ventouse SAB, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.



Données de construction SAB 50 NBR-60 RA

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	50,00
Nombre de soufflets	1,5
Connexion	RA
Matière de l'insert	Aluminium

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	36,60 mm
Diamètre extérieur D1	39,5 mm
Diamètre nominal dn	6,00 mm
Allongement du ressort Z	11,6 mm
Diamètre Ds	50,1 mm
Longueur L4	31,80 mm
Diamètre Dmax(S)	56,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01055

Ventouse à soufflets (ronde)

SAB 50 NBR-60 RA



Art.-Nr.: 10.01.06.01055



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	50,0 mm
Force de rupture	87,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	53,00 N
Poids propre	41,50 g
Force latérale	95,0 N
Force latérale surface huileuse	52,0 N
Volume	16,100 cm ³
Taille	50,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SAB

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force latérale : Les forces latérales indiquées sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche ou huileuse, lisse et plate. En fonction de la surface de la pièce et de sa qualité, les valeurs réelles peuvent s'écarter de ces valeurs
Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se rapporte à une longueur de tuyau d'environ 2 m



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.01055



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01055