


Art.-Nr.: 10.01.06.01063



FG 14 SI-55 N016 SO

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	14,00
Número de pliegues	2,5
Características del material	Compatible con la FDA



Datos de diseño FG 14 SI-55 N016 SO

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	9,30 mm
Altura H	18,50 mm
Diámetro exterior D1	13,7 mm
Diámetro de la cabeza Dk	10,0 mm
d2	8,7 mm
Diámetro interior d	5,00 mm
Recorrido de resorte Z	4,0 mm
Diámetro Ds	13,7 mm
Altura H3	9,30 mm
Diámetro Dmax(S)	14,5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.01063

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 016
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Fuerza de arranque	5,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	3,57 N
Volumen	0,869 cm ³
Tamaño	14,00
Número de pliegues	2,5
Familia de productos	FG

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.01063

**Datos de pedido accesorios 10.01.06.01063**

Typ		Número de artículo
Boquillas de conexión de ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Boquillas de conexión de ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Boquillas de conexión de ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
Boquillas de conexión de ventosa	SA-NIP N016 M5-IG DN250	10.01.06.03384

