


FGB-R 52x25 NBR-50

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	50.0 Shore A
サイズ (LxW)	52 x 25
折りたたみ式本数	2.5

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L1	52.00 mm
幅B1	25.00 mm
高さ H	26.00 mm
スプリングストロークZ	15.0 mm
グリッパーの長さ L3	40.00 mm
幅B3	13.00 mm
真空パッド幅 Bs	25.00 mm
Ls	52.00 mm
Lmax.(S)	54.50 mm
Bmax(S)	27.50 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。※ストロークの寸法は、各段にサポートフレームを使用した場合の値です。

デザインデータ FGB-R 52x25 NBR-50

Art.-Nr.: 10.01.06.01115



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	50.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	10.0 mm
吸着力 (-600mbar)	20.00 N
質量	8.0 g
サイズ (LxW)	52 x 25
ボリューム	16.000 cm ³
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FGB-R

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.01115



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.01115