


Körüklü vantuz (rekt.)

## FGB-R 52x25 NBR-50



Art.-Nr.: 10.01.06.01115



FGB-R 52x25 NBR-50

### Teknik veriler


| Attribute                  | Value             |
|----------------------------|-------------------|
| Vantuz malzemesi           | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 50.0 Shore A      |
| Boyutlar (LxW)             | 52 x 25           |
| Körük Sayısı               | 2.5               |

### Tasarım verileri

| Attribute           | Value    |
|---------------------|----------|
| Uzunluk L1          | 52.00 mm |
| Genişlik B1         | 25.00 mm |
| Yükseklik H         | 26.00 mm |
| Yay stroku Z        | 15.0 mm  |
| Uzunluk L3          | 40.00 mm |
| Genişlik B3         | 13.00 mm |
| Vantuz genişliği Bs | 25.00 mm |
| Ls                  | 52.00 mm |
| Lmaks.(S)           | 54.50 mm |
| Bmaks(S)            | 27.50 mm |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları Belirtilen strok, her katta bir destek çerçevesi ile kullanım içindir

Tasarım verileri FGB-R 52x25 NBR-50



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01115](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01115)

Körüklü vantuz (rekt.)

## FGB-R 52x25 NBR-50



Art.-Nr.: 10.01.06.01115



### Teknik veriler

| Attribute                          | Value                  |
|------------------------------------|------------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Nitril kauçuk NBR      |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 50.0 Shore A           |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 10.0 mm                |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 20.00 N                |
| Ağırlık                            | 8.0 g                  |
| Boyutlar (LxW)                     | 52 x 25                |
| Cilt                               | 16.000 cm <sup>3</sup> |
| Körük Sayısı                       | 2.5                    |
| Ürün ailesi                        | FGB-R                  |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.01115](http://www.schmalz.com/10.01.06.01115)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01115](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01115)