


Ventosa de fuelle (rectangular)

FGB-R 52x25 NBR-50



Art.-Nr.: 10.01.06.01115



FGB-R 52x25 NBR-50


Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	50,0 Shore A
Dimensión (LxAn)	52 x 25
Número de pliegues	2,5

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	52,00 mm
Anchura B1	25,00 mm
Altura H	26,00 mm
Recorrido de resorte Z	15,0 mm
Longitud L3	40,00 mm
Anchura B3	13,00 mm
Anchura de ventosa Bs	25,00 mm
Ls	52,00 mm
Lmáx.(S)	54,50 mm
Bmáx.(S)	27,50 mm

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 l dato de carrera se refiere al uso con marco de apoyo en cada pliegue



Datos de diseño FGB-R 52x25 NBR-50



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01115

Ventosa de fuelle (rectangular)
FGB-R 52x25 NBR-50



Art.-Nr.: 10.01.06.01115



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	50,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	10,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	20,00 N
Peso	8,0 g
Dimensión (LxAn)	52 x 25
Volumen	16,000 cm ³
Número de pliegues	2,5
Familia de productos	FGB-R

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.01115



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01115