




FGB-R 52x25 SI-50

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	50,0 Shore A
Abmessung (LxB)	52 x 25
Faltenanzahl	2,5



Konstruktionsdaten FGB-R 52x25 SI-50

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L1	52,00 mm
Breite B1	25,00 mm
Höhe H	26,00 mm
Federweg Z	15,0 mm
Länge L3	40,00 mm
Breite B3	13,00 mm
Saugerbreite Bs	25,00 mm
Ls	52,00 mm
Lmax(S)	54,50 mm
Bmax(S)	27,50 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3 Die Angabe des Hubes bezieht sich auf den Einsatz mit Stützrahmen in jeder Falte

Balgsauger (rechteckig)

FGB-R 52x25 SI-50



Art.-Nr.: 10.01.06.01116



Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	50,0 Shore A
Werkstückradius min. (konvex)	10,0 mm
Saugkraft (-600mbar)	20,00 N
Gewicht	8,0 g
Abmessung (LxB)	52 x 25
Volumen	16,000 cm ³
Faltenanzahl	2,5
Produktfamilie	FGB-R

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.06.01116



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01116