


Art.-Nr.: 10.01.06.01117



FGB-R 60x29 NBR-50


Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	50,0 Shore A
Dimensión (LxAn)	60 x 29
Número de pliegues	2,5

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	60,00 mm
Anchura B1	29,00 mm
Altura H	26,00 mm
Recorrido de resorte Z	14,0 mm
Longitud L3	48,00 mm
Anchura B3	17,00 mm
Anchura de ventosa Bs	29,00 mm
Ls	60,00 mm
Lmáx.(S)	63,00 mm
Bmáx.(S)	32,00 mm

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 l dato de carrera se refiere al uso con marco de apoyo en cada pliegue



Datos de diseño FGB-R 60x29 NBR-50



Ventosa de fuelle (rectangular)
FGB-R 60x29 NBR-50



Art.-Nr.: 10.01.06.01117



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	50,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	12,5 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	36,00 N
Peso	12,0 g
Dimensión (LxAn)	60 x 29
Volumen	22,000 cm ³
Número de pliegues	2,5
Familia de productos	FGB-R

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.01117



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01117