


**Teknik veriler**

| Attribute                  | Value             |
|----------------------------|-------------------|
| Vantuz malzemesi           | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60.0 Shore A      |
| Boyutlar (LxW)             | 60 x 30           |
| Körük Sayısı               | 1.5               |
| Bağlantı                   | M14x1.5-AG        |
| Meme ucu malzemesi         | Alüminyum         |

SAOB 60x30 NBR-60 M14x1.5-AG

Çeşitli çaplarda mevcut olan SAOB vantuz, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.

**Tasarım verileri**

| Attribute           | Value     |
|---------------------|-----------|
| Uzunluk L1          | 55.70 mm  |
| Genişlik B1         | 31.00 mm  |
| Yükseklik H         | 29.00 mm  |
| Nominal çap dn      | 5.00 mm   |
| Diş G1              | M14x1.5-M |
| Diş uzunluğu LG1    | 10.0 mm   |
| Anahtar boyutu SW1  | 22.0 mm   |
| Yay stroku Z        | 7.0 mm    |
| Vantuz genişliği Bs | 30.60 mm  |
| Ls                  | 60.60 mm  |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri SAOB 60x30 NBR-60 M14x1.5-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.01032

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                  |
|------------------------------------|------------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Nitril kauçuk NBR      |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 60.0 Shore A           |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 4.0 mm                 |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 18.0 mm                |
| Çekme kuvveti                      | 69.50 N                |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 38.00 N                |
| Ağırlık                            | 35.4 g                 |
| Boyutlar (LxW)                     | 60 x 30                |
| Yanal kuvvet                       | 72.5 N                 |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey           | 41.7 N                 |
| Cilt                               | 10.500 cm <sup>3</sup> |
| Körük Sayısı                       | 1.5                    |
| Ürün ailesi                        | SAOB                   |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.01032](http://www.schmalz.com/10.01.06.01032)

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01032](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01032)