




SAB 30 NBR-60 RA

La ventosa SAB, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.



Dati di costruzione SAB 30 NBR-60 RA

Dati tecnici

Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	30,00
Numero di pieghe	1,5
Connessione	RA
Materiale del nipplo	Alluminio

Dati di costruzione

Altezza H	31,20 mm
Diametro esterno D1	32,0 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
Freccia elastica Z	9,0 mm
Diametro Ds	30,6 mm
Lunghezza L4	31,80 mm
Diametro Dmax(S)	34,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.01203

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	40,0 mm
Forza di strappo	33,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	22,00 N
Peso	26,90 g
Forza laterale	30,0 N
Forza laterale superficie oleosa	13,0 N
Volume	5,600 cm ³
Misura	30,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SAB

Nota: Forza di presa: Le forze di presa specificate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza laterale: Le forze laterali specificate sono valori misurati a un vuoto di -0,6 bar con una superficie del pezzo asciutta o oleosa, liscia e piatta. A seconda della superficie del pezzo e della sua qualità, i valori reali possono discostarsi da questi valori Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

