

Art.-Nr.: 10.01.06.01228



FSGA 16 HT1-60 G1/8-AG


**Dati tecnici**

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Materiale della ventosa         | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60,0 Shore A                        |
| Misura                          | 16,00                               |
| Numero di pieghe                | 1,5                                 |
| Connessione                     | G1/8"-AG                            |
| Attacco del vuoto               | G1/8"-AG                            |
| Materiale del nipplo            | Alluminio                           |

La ventosa FSGA (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 33 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo FGA – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FGA, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione FSGA 16 HT1-60 G1/8-AG

**Dati di costruzione**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 25,20 mm |
| Diametro nominale dn            | 3,50 mm  |
| d2                              | 8,4 mm   |
| Filettatura G1                  | G1/8"-AG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 7,5 mm   |
| Misura della chiave SW1         | 14,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 7,0 mm   |
| Diametro Ds                     | 15,6 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 18,5 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.01228

**Dati tecnici**

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 60,0 Shore A                        |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4,0 mm                              |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 20,0 mm                             |
| Forza di strappo                           | 6,70 N                              |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 3,30 N                              |
| Peso                                       | 5,00 g                              |
| Volume                                     | 0,750 cm <sup>3</sup>               |
| Misura                                     | 16,00                               |
| Numero di pieghe                           | 1,5                                 |
| Famiglia di prodotti                       | FSGA                                |
| Connessione                                | G1/8-AG                             |

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza di strappo: La forza di strappo delle versioni in caucciù naturale è ridotta di circa il 40% Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Dati di ordinazione accessori 10.01.06.01228**

| Typ                     | Numero articolo |
|-------------------------|-----------------|
| Schmalz Pad Insert PEEK | SPI 17 PEEK     |
|                         | 10.01.06.03283  |

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.01228**

| Typ                            | Numero articolo           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 |
|                                | 10.01.06.05735            |

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.06.01228**

| Typ                         | Numero articolo    |
|-----------------------------|--------------------|
| Ventosa a soffietto (tondo) | FGA 16 HT1-60 N016 |
|                             | 10.01.06.01248     |

