




## Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60,0 Shore A           |
| Misura                          | 50,00                  |
| Numero di pieghe                | 1,5                    |
| Connessione                     | RA                     |
| Materiale del nipplo            | Alluminio              |

SAB 50 NBR-60 RA

La ventosa SAB, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.



## Dati di costruzione

| Attributo            | Valore   |
|----------------------|----------|
| Altezza H            | 36,60 mm |
| Diametro esterno D1  | 39,5 mm  |
| Diametro nominale dn | 6,00 mm  |
| Freccia elastica Z   | 11,6 mm  |
| Diametro Ds          | 50,1 mm  |
| Lunghezza L4         | 31,80 mm |
| Diametro Dmax(S)     | 56,0 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SAB 50 NBR-60 RA

Art.-Nr.: 10.01.06.01055

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                 |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 60,0 Shore A           |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4,0 mm                 |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 50,0 mm                |
| Forza di strappo                           | 87,00 N                |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 53,00 N                |
| Peso                                       | 41,50 g                |
| Forza laterale                             | 95,0 N                 |
| Forza laterale superficie oleosa           | 52,0 N                 |
| Volume                                     | 16,100 cm <sup>3</sup> |
| Misura                                     | 50,00                  |
| Numero di pieghe                           | 1,5                    |
| Famiglia di prodotti                       | SAB                    |

Nota: Forza di presa: Le forze di presa specificate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza laterale: Le forze laterali specificate sono valori misurati a un vuoto di -0,6 bar con una superficie del pezzo asciutta o oleosa, liscia e piatta. A seconda della superficie del pezzo e della sua qualità, i valori reali possono discostarsi da questi valori Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.01055](http://www.schmalz.com/10.01.06.01055)

