

ペローズ真空パッド
SAB 60 NBR-60 RA

Art.-Nr.: 10.01.06.01056




技術資料

属性	値値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	60.00
折りたたみ式本数	1.5
接続	RA
ニップル材質	アルミ

SAB 60 NBR-60 RA

真空パッド SABは、接続ニップル(取付ネジ)が取り付けられた状態で納品されます。様々なサイズのパッドをラインアップしています。



デザインデータ

属性	値値
高さ H	41.00 mm
外径 D1	48.0 mm
呼び径 dn	6.00 mm
スプリングストロークZ	14.5 mm
径 Ds	61.1 mm
グリッパーの長さ L4	31.80 mm
径 Dmax(S)	67.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SAB 60 NBR-60 RA



Art.-Nr.: 10.01.06.01056

 **技術資料**

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	65.0 mm
離脱力	130.00 N
吸着力 (-600mbar)	82.00 N
質量	49.20 g
水平方向の力	145.0 N
水平方向の力 油性表面	77.0 N
ボリューム	28.800 cm ³
サイズ	60.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SAB

注記：吸着力：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値です：水平方向の力：規定された水平方向の力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面がドライまたはオイリーで、滑らかでフラットな状態で測定された値です。ワーク表面とその質により、実際の値はこれらの値から逸脱することがあります ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2 mの場合です。

 **その他の資料**

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.01056