




SAB 80 NBR-60 RA

Вакуумная присоска SAB, доступная в различных диаметрах, поставляется с соединительным ниппелем, вулканизированным в эластомерную часть.

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	80,00
Количество складок	1,5
Соединение	RA
Материал ниппеля	алюминий



Конструктивные данные SAB 80 NBR-60 RA

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	49,60 mm
Наружный диаметр D1	63,6 mm
Номинальный диаметр dn	6,00 mm
Ход пружины Z	22,1 mm
Диаметр Ds	81,1 mm
Длина L4	31,80 mm
Диаметр Dmax(S)	89,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.01057



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	75,0 mm
Сила отрыва	221,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	135,00 N
Вес	72,2 g
Поперечная сила	205,0 N
Поперечная сила маслянистой поверхности	140,0 N
Объем	67,600 cm ³
размер	80,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SAB

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.01057

