

Art.-Nr.: 10.01.06.01058




SAB 100 NBR-60 RA

真空パッド SABは、接続ニップル (取付ネジ) が取り付けられた状態で納品されます。様々なサイズのパッドをラインアップしています。

### 技術資料

真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	100.00
折りたたみ式本数	1.5
接続	RA
ニップル材質	アルミ

### デザインデータ




高さ H	56.30 mm
外径 D1	77.0 mm
呼び径 dn	6.00 mm
スプリングストロークZ	25.8 mm
径 Ds	100.8 mm
グリッパーの長さ L4	31.80 mm
径 Dmax(S)	110.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SAB 100 NBR-60 RA



Art.-Nr.: 10.01.06.01058



真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	90.0 mm
離脱力	357.00 N
吸着力 (-600mbar)	190.00 N
質量	97.40 g
水平方向の力	295.0 N
水平方向の力 油性表面	214.0 N
ポリウム	115.000 cm <sup>3</sup>
サイズ	100.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SAB

注記：吸着力：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値です：水平方向の力：規定された水平方向の力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面がドライまたはオイリーで、滑らかでフラットな状態で測定された値です。ワーク表面とその質により、実際の値はこれらの値から逸脱することがあります ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2 mの場合です。