

Art.-Nr.: 10.01.06.01240



FSG 20 HT1-60 M5-AG


技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	2.5
接続	M5-M
真空接続口	M5-M
ニップル材質	アルミ

真空パッド FSGは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド FG: ゴム部分、様々なサイズと材質をラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド FG、接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP



デザインデータ FSG 20 HT1-60 M5-AG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	27.10 mm
呼び径 dn	2.50 mm
d2	10.5 mm
スレッドG1	M5-M
グリッパーの長さ LG1	5.0 mm
スパナサイズ SW1	7.0 mm
スプリングストロークZ	9.0 mm
径 Ds	20.0 mm
径 Dmax(S)	21.0 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

Art.-Nr.: 10.01.06.01240



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	2.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	30.0 mm
離脱力	12.10 N
吸着力 (-600mbar)	5.20 N
質量	3.3 g
ボリューム	2.298 cm ³
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FSG
接続	M5-AG

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。離脱力：天然ゴム製の種類では、離脱力が約40%減少する。ホース径：ホース径：推奨ホース径は、グリッパーの長さが約2 mの場合です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.01240



データアクセサリを注文する 10.01.06.01240

Typ	製品コード
フィルターディスク	FD 16 120
真空パッド用インサート PEEK	SPI 21 PEEK



スペアパーツの注文データ 10.01.06.01240

Typ	製品コード
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N016 M5-AG DN250



摩耗部品の注文データ 10.01.06.01240

Typ	製品コード
ベローズ真空吸着パッド	FG 20 HT1-60 N016


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.01240