


Art.-Nr.: 10.01.06.01063



FG 14 SI-55 N016 SO

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	14,00
Количество складок	2,5
Характеристики материала	Совместимый с FDA



Конструктивные данные FG 14 SI-55 N016 SO

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	9,30 mm
Высота H	18,50 mm
Наружный диаметр D1	13,7 mm
Диаметр головки Dk	10,0 mm
d2	8,7 mm
Внутренний диаметр d	5,00 mm
Ход пружины Z	4,0 mm
Диаметр Ds	13,7 mm
Высота H3	9,30 mm
Диаметр Dmax(S)	14,5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Сильфонная присоска (круглая)
FG 14 SI-55 N016 SO



Art.-Nr.: 10.01.06.01063



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 016
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Сила отрыва	5,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	3,57 N
Объем	0,869 cm ³
размер	14,00
Количество складок	2,5
Семейство продуктов	FG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.01063



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.01063

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 M5-IG DN250	10.01.06.03384



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01063