

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 14 SI-55 N016 SO




Art.-Nr.: 10.01.06.01063



FG 14 SI-55 N016 SO

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	14,00
Nombre de soufflets	2,5
Caractéristiques de la matière	Compatible avec la FDA



Données de construction FG 14 SI-55 N016 SO

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	9,30 mm
Hauteur H	18,50 mm
Diamètre extérieur D1	13,7 mm
Diamètre de la tête Dk	10,0 mm
d2	8,7 mm
Diamètre intérieur d	5,00 mm
Allongement du ressort Z	4,0 mm
Diamètre Ds	13,7 mm
Hauteur H3	9,30 mm
Diamètre Dmax(S)	14,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01063

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 14 SI-55 N016 SO



Art.-Nr.: 10.01.06.01063



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 016
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Force de rupture	5,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	3,57 N
Volume	0,869 cm ³
Taille	14,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	FG

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.01063



Données de commande accessoires 10.01.06.01063

Typ		Nombre d'article
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N016 M5-IG DN250	10.01.06.03384



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01063