



FSG 5 HT1-60 M5-IG


Dati tecnici

Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	5,00
Numero di pieghe	2,5
Connessione	M5-IG
Attacco del vuoto	M5-IG
Materiale del nipplo	Alluminio

La ventosa FSG (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (montata a partire da un diametro di 32 mm). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo FG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FG, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione FSG 5 HT1-60 M5-IG

Dati di costruzione

Altezza H	24,00 mm
Diametro nominale dn	2,00 mm
d2	2,6 mm
Filettatura G1	M5-IG
Lunghezza della filettatura LG1	5,5 mm
Misura della chiave SW1	8,0 mm
Freccia elastica Z	2,0 mm
Diametro Ds	5,0 mm
Diametro Dmax(S)	7,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.01242

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	2,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	7,5 mm
Forza di strappo	0,80 N
Forza di presa (-600 mbar)	0,32 N
Peso	1,70 g
Volume	0,033 cm ³
Misura	5,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	FSG
Connessione	M5-IG

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza di strappo: La forza di strappo delle versioni in caucciù naturale è ridotta di circa il 40% Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Dati di ordinazione accessori 10.01.06.01242**

Typ	Numero articolo
Schmalz Pad Insert PEEK	10.01.06.03279
SPI 6 PEEK	

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.01242**

Typ	Numero articolo
Nipplo di collegamento ventosa	10.01.06.00313
SA-NIP N017 M5-IG DN200	

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.06.01242**

Typ	Numero articolo
Ventosa a soffietto (tondo)	10.01.06.01250
FG 5 HT1-60 N017	

