

Ventouse à soufflets (ronde)
FG 5 HT1-60 N017




Art.-Nr.: 10.01.06.01250



FG 5 HT1-60 N017

Données techniques

Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	5,00
Nombre de soufflets	2,5



Données de construction FG 5 HT1-60 N017

Données de construction

Hauteur H2	8,00 mm
Hauteur H	14,00 mm
Diamètre extérieur D1	6,0 mm
Diamètre de la tête Dk	7,0 mm
d2	2,6 mm
Diamètre intérieur d	3,50 mm
Allongement du ressort Z	2,0 mm
Diamètre Ds	5,0 mm
Diamètre Dmax(S)	6,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01250

Ventouse à soufflets (ronde)
FG 5 HT1-60 N017



Art.-Nr.: 10.01.06.01250



Données techniques

Famille d'insert	N 017
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	2,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	0,32 N
Poids propre	0,30 g
Taille	5,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	FG

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Données de commande accessoires 10.01.06.01250

Typ		Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N017 M5-AG DN200	10.01.06.00314
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N017 M5-IG DN200	10.01.06.00313
Schmalz Pad Insert PEEK	SPI 6 PEEK	10.01.06.03279



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01250