


Art.-Nr.: 10.01.06.01250



FG 5 HT1-60 N017

Dati tecnici

Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	5,00
Numero di pieghe	2,5



Dati di costruzione FG 5 HT1-60 N017

Dati di costruzione

Altezza H2	8,00 mm
Altezza H	14,00 mm
Diametro esterno D1	6,0 mm
Diametro della testa Dk	7,0 mm
d2	2,6 mm
Diametro interno d	3,50 mm
Freccia elastica Z	2,0 mm
Diametro Ds	5,0 mm
Diametro Dmax(S)	6,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.01250

**Dati tecnici**

Famiglia di nippoli	N 017
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	2,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	0,32 N
Peso	0,30 g
Misura	5,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	FG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione accessori 10.01.06.01250**

Typ		Numero articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N017 M5-AG DN200	10.01.06.00314
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N017 M5-IG DN200	10.01.06.00313
Schmalz Pad Insert PEEK	SPI 6 PEEK	10.01.06.03279

