

Art.-Nr.: 10.01.06.01253




FG 20 HT1-60 N016

技術資料

真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	2.5

デザインデータ




高さ H2	3.80 mm
高さ H	22.10 mm
外径 D1	20.0 mm
ヘッド径 Dk	10.0 mm
d2	10.5 mm
内径 d	4.50 mm
スプリングストローク Z	9.0 mm
径 Ds	20.0 mm
高さ H3	9.00 mm
径 Dmax(S)	21.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ FG 20 HT1-60 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.01253



対応ニップルファミリー	N 016
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	30.0 mm
離脱力	12.10 N
吸着力 (-600mbar)	5.20 N
質量	2.40 g
ポリウム	2.298 cm ³
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FG

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



発注データ アクセサリ 10.01.06.01253

Typ		本数
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
真空パッド用インサート PEEK	SPI 21 PEEK	10.01.06.03285

