




SAB 30 NBR-60 RA

La ventosa SAB disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.

Datos técnicos

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	30,00
Número de pliegues	1,5
Conexión	RA
Material de la boquilla	Aluminio

Datos de diseño



Altura H	31,20 mm
Diámetro exterior D1	32,0 mm
Diámetro nominal dn	4,00 mm
Recorrido de resorte Z	9,0 mm
Diámetro Ds	30,6 mm
Longitud L4	31,80 mm
Diámetro Dmax(S)	34,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño SAB 30 NBR-60 RA

Art.-Nr.: 10.01.06.01203

**Datos técnicos**

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	40,0 mm
Fuerza de arranque	33,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	22,00 N
Peso	26,90 g
Fuerza lateral	30,0 N
Fuerza lateral superficie aceitosa	13,0 N
Volumen	5,600 cm ³
Tamaño	30,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	SAB

Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y plana - no incluyen factor de seguridad Fuerza lateral: Las fuerzas laterales indicadas son valores medidos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca o aceitosa, lisa y plana. Dependiendo de la superficie de la pieza y de su calidad, los valores reales pueden desviarse de estos valores Diámetro del tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de 2 m aprox.

