

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 32 HT1-60 N018




Art.-Nr.: 10.01.06.01254



FG 32 HT1-60 N018

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	32,00
Nombre de soufflets	2,5



Données de construction FG 32 HT1-60 N018

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	13,00 mm
Hauteur H	37,50 mm
Diamètre extérieur D1	32,4 mm
Diamètre de la tête Dk	18,0 mm
Diamètre intérieur d1	15,0 mm
d2	16,0 mm
Diamètre intérieur d	8,00 mm
Allongement du ressort Z	15,0 mm
Diamètre Ds	32,0 mm
Hauteur H3	17,00 mm
Diamètre Dmax(S)	33,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01254

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 32 HT1-60 N018



Art.-Nr.: 10.01.06.01254



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 018
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	35,0 mm
Force de rupture	36,90 N
Force d'aspiration (-600mbar)	12,06 N
Poids propre	9,50 g
Volume	9,768 cm ³
Taille	32,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	FG

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.01254



Données de commande accessoires 10.01.06.01254

Typ		Nombre d'article
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440	10.01.06.01066
Schmalz Pad Insert PEEK	SPI 32 PEEK	10.01.06.03287



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01254