

Сильфонная присоска (круглая)
FGA 13 PVC-50 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.01549



FGA 13 PVC-50 N016


Присоска FGA PVC (эластомерная часть) поставляется как отдельная часть. Чтобы получить комплектную присоску (эластомерная часть + соединительный ниппель), требуется выполнить следующие шаги по заказу:

- Присоска типа FGA PVC – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Поливинилхлорид PVC
Твердость материала [Shore A]	50,0 Shore A
размер	13,00
Количество складок	1,5

Конструктивные данные



Конструктивные данные FGA 13 PVC-50 N016

Attribute	Value
Высота H2	6,60 mm
Высота H	15,00 mm
Наружный диаметр D1	12,8 mm
Диаметр головки Dk	7,9 mm
d2	6,6 mm
Внутренний диаметр d	4,00 mm
Ход пружины Z	5,5 mm
Диаметр Ds	12,9 mm
Диаметр Dmax(S)	14,5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01549

Сильфонная присоска (круглая) FGA 13 PVC-50 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.01549



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 016
Материал присоски	Поливинилхлорид PVC
Твердость материала [Shore A]	50,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	10,0 mm
Сила отрыва	5,50 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	1,70 N
Вес	0,7 g
Объем	0,627 cm ³
размер	13,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.01549



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.01549

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 M5-IG DN250	10.01.06.03384
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310	10.01.06.04062
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.04365
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 M5-IG DN310	10.01.06.04689
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310	10.01.06.04690



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01549