



FGA 6 SI-55 N004


技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	6.00
折りたたみ式本数	1.5
材質種類	FDA対応

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	2.00 mm
高さ H	9.00 mm
外径 D1	7.5 mm
ヘッド径 Dk	7.2 mm
内径d1	5.8 mm
d2	3.0 mm
内径d	3.70 mm
スプリングストロークZ	2.0 mm
径 Ds	5.7 mm
高さ H3	3.20 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。



デザインデータ FGA 6 SI-55 N004

Art.-Nr.: 10.01.06.01571



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
最小ワーク半径 (凸部)	2.0 mm
吸着力 (-600mbar)	0.40 N
質量	0.2 g
サイズ	6.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FGA

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.01571



データアクセサリを注文する 10.01.06.01571

Typ		製品コード
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N004 G1/8-AG DN200	10.01.01.03528
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N004 G1/8-IG DN200	10.01.01.03520
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N004 M5-AG DN200	10.01.01.03526
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N004 M5-IG DN200	10.01.01.03518
真空パッド用インサート PEEK	SPI 6 PEEK	10.01.06.03279


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.01571