




SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	60.00
折りたたみ式本数	1.5
高さ H	39.00 mm
真空接続口	M10-M
ニップル材質	アルミ



デザインデータ

属性	価値
高さ H2	2.00 mm
高さ H	39.00 mm
呼び径 dn	4.00 mm
内径d	19.00 mm
スレッドG1	M10-M
グリップの長さ LG1	11.5 mm
スパナサイズ SW1	8.0 mm
スプリングストロークZ	14.3 mm
径 Ds	63.0 mm
径 Dmax(S)	66.0 mm

デザインデータ SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.01878



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	50.0 mm
離脱力	137.00 N
吸着力 (-600mbar)	82.00 N
水平方向の力	89.0 N
水平方向の力 油性表面	84.0 N
ボリューム	23.000 cm ³
サイズ	60.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SABT-C

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.01878



スペアパーツの注文データ 10.01.06.01878

Typ	製品コード
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N054 M10-AG DN400 10.01.01.11942



摩耗部品の注文データ 10.01.06.01878

Typ	製品コード
滑り防止ゴム	REIB-SCHE 28x9.5 XNBR-45 10.01.01.11994
ベローズ真空吸着パッド	SABT 60 NBR-60 10.01.06.01877


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.01878