

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

# FSG 12 HT1-60 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.01238



FSG 12 HT1-60 G1/8-AG


## Teknik veriler

| Attribute                  | Value                         |
|----------------------------|-------------------------------|
| Vantuz malzemesi           | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60.0 Shore A                  |
| Boyut                      | 12.00                         |
| Körük Sayısı               | 2.5                           |
| Bağlantı                   | G1/8"-M                       |
| Vakum bağlantısı           | G1/8"-M                       |
| Meme ucu malzemesi         | Alüminyum                     |

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSG 12 HT1-60 G1/8-AG

## Tasarım verileri

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 27.00 mm |
| Nominal çap dn     | 3.50 mm  |
| d2                 | 5.0 mm   |
| Diş G1             | G1/8"-M  |
| Diş uzunluğu LG1   | 7.5 mm   |
| Anahtar boyutu SW1 | 14.0 mm  |
| Yay stroku Z       | 7.0 mm   |
| Çap Ds             | 12.0 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 13.0 mm  |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01238](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01238)

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)  
**FSG 12 HT1-60 G1/8-AG**



Art.-Nr.: 10.01.06.01238



**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                         |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 60.0 Shore A                  |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 4.0 mm                        |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 12.5 mm                       |
| Çekme kuvveti                      | 3.50 N                        |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 1.18 N                        |
| Ağırlık                            | 4.9 g                         |
| Cilt                               | 0.747 cm <sup>3</sup>         |
| Boyut                              | 12.00                         |
| Körük Sayısı                       | 2.5                           |
| Ürün ailesi                        | FSG                           |
| Bağlantı                           | G1/8-AG                       |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.01238](http://www.schmalz.com/10.01.06.01238)



**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.01238**

| Typ                         | Ürün numarası  |
|-----------------------------|----------------|
| Schmalz Ped Ek Parçası PEEK | SPI 14 PEEK    |
|                             | 10.01.06.03282 |



**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.01238**

| Typ                   | Ürün numarası             |
|-----------------------|---------------------------|
| Vantuz bağlantı nipel | SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 |
|                       | 10.01.06.05735            |



**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.01238**

| Typ                       | Ürün numarası     |
|---------------------------|-------------------|
| Körüklü vantuz (yuvarlak) | FG 12 HT1-60 N016 |
|                           | 10.01.06.01252    |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01238](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01238)