




SABT 80 NBR-60

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	80,00
Количество складок	1,5



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	39,00 mm
Наружный диаметр D1	86,0 mm
Диаметр головки Dk	40,0 mm
Внутренний диаметр d	19,00 mm
Ход пружины Z	14,3 mm
Диаметр Ds	83,0 mm
Диаметр Dmax(S)	86,0 mm

Конструктивные данные SABT 80 NBR-60



Art.-Nr.: 10.01.06.01879



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Вес	47,5 g
размер	80,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SABT

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.01879

