




SABT-C 80 NBR-60 M10-AG

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	80,00
Количество складок	1,5
Высота H	39,00 mm
Вакуумное соединение	M10-M
Материал ниппеля	алюминий



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	2,00 mm
Высота H	39,00 mm
Номинальный диаметр dn	4,00 mm
Внутренний диаметр d	19,00 mm
Резьба G1	M10-M
Длина резьбы LG1	11,5 mm
Размер гаечного ключа SW1	8,0 mm
Ход пружины Z	14,3 mm
Диаметр Ds	83,0 mm
Диаметр Dmax(S)	86,0 mm

Конструктивные данные SABT-C 80 NBR-60 M10-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.01880



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	100,0 mm
Сила отрыва	245,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	135,00 N
Поперечная сила	172,0 N
Поперечная сила маслянистой поверхности	158,0 N
Объем	54,000 cm ³
размер	80,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SABT-C

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.01880



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.01880

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N054 M10-AG DN400 10.01.01.11942



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.01880

Тип	Количество предметов
Фрикционная шайба	REIB-SCHE 28x9.5 XNBR-45 10.01.01.11994
Сильфонная присоска (круглая)	SABT 80 NBR-60 10.01.06.01879

