

Ventouse à soufflets (rondes)
FSG 7 HT1-60 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.01243




FSG 7 HT1-60 G1/8-IG

La ventouse FSG (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (montée à partir d'un diamètre de 32 mm).
Contenu de la livraison :

- Ventouse de type FG – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP



Données de construction FSG 7 HT1-60 G1/8-IG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	7,00
Nombre de soufflets	2,5
Connexion	G1/8"-F
Raccord de vide	G1/8"-F
Matière de l'insert	Aluminium

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	26,00 mm
Diamètre nominal dn	3,50 mm
d2	1,8 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	8,5 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	3,0 mm
Diamètre Ds	5,9 mm
Diamètre Dmax(S)	7,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01243

Ventouse à soufflets (rondes)
FSG 7 HT1-60 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.01243



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	7,5 mm
Force de rupture	0,90 N
Force d'aspiration (-600mbar)	0,15 N
Poids propre	4,70 g
Volume	0,043 cm ³
Taille	7,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	FSG
Connexion	G1/8-IG

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force d'arrachement : La force de rupture des modèles en caoutchouc naturel est réduite d'environ 40 % Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.01243



Données de commande pièce de rechange 10.01.06.01243

Typ	Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	10.01.06.05731



Données de commande pièces d'usure 10.01.06.01243

Typ	Nombre d'article
Ventouse à soufflets (ronde)	10.01.06.01251



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01243

2