





FG 23 PVC-50 N057

## Teknik veriler

| Attribute                  | Value                |
|----------------------------|----------------------|
| Vantuz malzemesi           | Polivinil klorür PVC |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 50.0 Shore A         |
| Boyut                      | 23.00                |
| Körük Sayısı               | 2.5                  |

Vantuz FG PVC (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- FG PVC tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur



Tasarım verileri FG 23 PVC-50 N057

## Tasarım verileri

| Attribute    | Value    |
|--------------|----------|
| Yükseklik H2 | 11.30 mm |
| Yükseklik H  | 25.50 mm |
| Dış çap D1   | 22.3 mm  |
| Kafa çapı Dk | 17.0 mm  |
| d2           | 12.9 mm  |
| İç çap d     | 11.00 mm |
| Yay stroku Z | 9.5 mm   |
| Çap Ds       | 22.3 mm  |
| Çap Dmax(S)  | 25.0 mm  |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.06.01942

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Meme ucu ailesi                    | N 057                 |
| Vantuz malzemesi                   | Polivinil klorür PVC  |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 50.0 Shore A          |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 4.0 mm                |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 20.0 mm               |
| Çekme kuvveti                      | 15.00 N               |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 6.60 N                |
| Ağırlık                            | 3.5 g                 |
| Cilt                               | 3.864 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 23.00                 |
| Körük Sayısı                       | 2.5                   |
| Ürün ailesi                        | FG                    |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.01942](http://www.schmalz.com/10.01.06.01942)

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.01942**

| Typ                   | Ürün numarası             |
|-----------------------|---------------------------|
| Vantuz bağlantı nipel | SA-NIP N057 G1/8-AG DN510 |
| Vantuz bağlantı nipel | SA-NIP N057 G1/8-IG DN510 |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01942](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01942)