

Ventouse à soufflets (ronde)
FGA 19 PVC-50 N056



Art.-Nr.: 10.01.06.01975




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Chlorure de polyvinyle PVC
Dureté de la matière [Shore A]	50,0 Shore A
Taille	19,00
Nombre de soufflets	1,5

FGA 19 PVC-50 N056

La ventouse FGA PVC (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type FGA PVC – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	8,20 mm
Hauteur H	18,70 mm
Diamètre extérieur D1	19,0 mm
Diamètre de la tête Dk	13,0 mm
d2	12,2 mm
Diamètre intérieur d	6,60 mm
Allongement du ressort Z	6,0 mm
Diamètre Ds	19,0 mm
Diamètre Dmax(S)	21,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction FGA 19 PVC-50 N056



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01975

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 19 PVC-50 N056



Art.-Nr.: 10.01.06.01975



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 056
Matière de la ventouse	Chlorure de polyvinyle PVC
Dureté de la matière [Shore A]	50,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	20,0 mm
Force de rupture	10,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	5,90 N
Poids propre	1,5 g
Volume	2,024 cm ³
Taille	19,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	FGA

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.01975



Données de commande des accessoires 10.01.06.01975

Typ		num
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N056 M5-AG DN200	10.01.06.03080
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N056 G1/8-AG DN400	10.01.06.03571
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N056 G1/8-IG DN400	10.01.06.03572



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01975