



FG 19 SI-55 N047

Dati tecnici

Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	19,00
Numero di pieghe	2,5

Dati di costruzione

Altezza H2	2,90 mm
Altezza H	22,30 mm
Diametro esterno D1	16,0 mm
Diametro della testa Dk	16,0 mm
Diametro interno d1	12,0 mm
d2	3,0 mm
Diametro interno d	9,00 mm
Freccia elastica Z	6,0 mm
Diametro Ds	19,5 mm
Altezza H3	4,80 mm
Diametro Dmax(S)	20,7 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione FG 19 SI-55 N047

Art.-Nr.: 10.01.06.02265

**Dati tecnici**

Famiglia di nipple	N 047
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	25,0 mm
Forza di strappo	8,30 N
Forza di presa (-600 mbar)	2,60 N
Peso	2,20 g
Volume	1,450 cm ³
Misura	19,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	FG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione accessori 10.01.06.02265**

Typ		Numero articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N047 G1/8-AG DN350	10.01.01.12491

