

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 13 PVC-50 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.01549



FGA 13 PVC-50 N016

La ventouse FGA PVC (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type FGA PVC – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages


Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Chlorure de polyvinyle PVC
Dureté de la matière [Shore A]	50,0 Shore A
Taille	13,00
Nombre de soufflets	1,5

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	6,60 mm
Hauteur H	15,00 mm
Diamètre extérieur D1	12,8 mm
Diamètre de la tête Dk	7,9 mm
d2	6,6 mm
Diamètre intérieur d	4,00 mm
Allongement du ressort Z	5,5 mm
Diamètre Ds	12,9 mm
Diamètre Dmax(S)	14,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



Données de construction FGA 13 PVC-50 N016



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01549

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 13 PVC-50 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.01549



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 016
Matière de la ventouse	Chlorure de polyvinyle PVC
Dureté de la matière [Shore A]	50,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	10,0 mm
Force de rupture	5,50 N
Force d'aspiration (-600mbar)	1,70 N
Poids propre	0,7 g
Volume	0,627 cm ³
Taille	13,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	FGA

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.01549



Données de commande des accessoires 10.01.06.01549

Typ		num
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 M5-IG DN250	10.01.06.03384
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310	10.01.06.04062
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.04365
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 M5-IG DN310	10.01.06.04689
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310	10.01.06.04690



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01549