




FG 52 NK-45 N018

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Misura	52,00
Numero di pieghe	2,5



Dati di costruzione FG 52 NK-45 N018

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	13,00 mm
Altezza H	48,70 mm
Diametro esterno D1	52,0 mm
Diametro della testa Dk	18,0 mm
d2	24,6 mm
Diametro interno d	8,00 mm
Freccia elastica Z	25,0 mm
Diametro Ds	52,5 mm
Diametro Dmax(S)	55,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.02382

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 018
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	35,0 mm
Forza di strappo	96,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	28,52 N
Peso	24,40 g
Volume	37,587 cm ³
Misura	52,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	FG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.02382

