




FGA 13 PVC-50 N016

Vantuz FGA PVC (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- FGA PVC tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur



Tasarım verileri FGA 13 PVC-50 N016

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Polivinil klorür PVC
Malzeme sertliği [Shore A]	50.0 Shore A
Boyut	13.00
Körük Sayısı	1.5

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	6.60 mm
Yükseklik H	15.00 mm
Dış çap D1	12.8 mm
Kafa çapı Dk	7.9 mm
d2	6.6 mm
İç çap d	4.00 mm
Yay stroku Z	5.5 mm
Çap Ds	12.9 mm
Çap Dmax(S)	14.5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.06.01549

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 016
Vantuz malzemesi	Polivinil klorür PVC
Malzeme sertliği [Shore A]	50.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	10.0 mm
Çekme kuvveti	5.50 N
Emme kuvveti (-600mbar)	1.70 N
Ağırlık	0.7 g
Cilt	0.627 cm ³
Boyut	13.00
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	FGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.01549

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.01549**

Typ		Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 M5-IG DN250	10.01.06.03384
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310	10.01.06.04062
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.04365
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 M5-IG DN310	10.01.06.04689
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310	10.01.06.04690

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01549