

Ventosa a soffietto (tonda)

SAB 22 NBR-60 M10-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.01654




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	22,00
Numero di pieghe	1,5
Connessione	M10-AG
Materiale del nipplo	Acciaio

SAB 22 NBR-60 M10-AG

La ventosa SAB, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	25,00 mm
Diametro esterno D1	22,0 mm
Diametro nominale dn	3,50 mm
Filettatura G1	M10-AG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	16,0 mm
Freccia elastica Z	5,8 mm
Diametro Ds	20,6 mm
Diametro Dmax(S)	24,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SAB 22 NBR-60 M10-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01654

1

Art.-Nr.: 10.01.06.01654

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	20,0 mm
Forza di strappo	24,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	16,00 N
Peso	7,0 g
Forza laterale	18,0 N
Forza laterale superficie oleosa	6,0 N
Volume	1,500 cm ³
Misura	22,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SAB

Nota: Forza di presa: Le forze di presa specificate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza laterale: Le forze laterali specificate sono valori misurati a un vuoto di -0,6 bar con una superficie del pezzo asciutta o oleosa, liscia e piatta. A seconda della superficie del pezzo e della sua qualità, i valori reali possono discostarsi da questi valori Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.01654

