




SAB 22 NBR-60 M10-AG

Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAB, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.



Tasarım verileri SAB 22 NBR-60 M10-AG

## Teknik veriler

| Attribute                  | Value             |
|----------------------------|-------------------|
| Vantuz malzemesi           | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60.0 Shore A      |
| Boyut                      | 22.00             |
| Körük Sayısı               | 1.5               |
| Bağlantı                   | M10-AG            |
| Meme ucu malzemesi         | Çelik             |

## Tasarım verileri

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 25.00 mm |
| Dış çap D1         | 22.0 mm  |
| Nominal çap dn     | 3.50 mm  |
| Dış G1             | M10-M    |
| Dış uzunluğu LG1   | 12.0 mm  |
| Anahtar boyutu SW1 | 16.0 mm  |
| Yay stroku Z       | 5.8 mm   |
| Çap Ds             | 20.6 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 24.0 mm  |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.06.01654

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Nitril kauçuk NBR     |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 60.0 Shore A          |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 4.0 mm                |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 20.0 mm               |
| Çekme kuvveti                      | 24.00 N               |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 16.00 N               |
| Ağırlık                            | 7.0 g                 |
| Yanal kuvvet                       | 18.0 N                |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey           | 6.0 N                 |
| Cilt                               | 1.500 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 22.00                 |
| Körük Sayısı                       | 1.5                   |
| Ürün ailesi                        | SAB                   |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.01654](http://www.schmalz.com/10.01.06.01654)

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01654](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01654)