




SABT-C 80 NBR-60 M10-AG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	80,00
Número de pliegues	1,5
Altura H	39,00 mm
Conexión de vacío	M10-MA
Material de la boquilla	Aluminio



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	2,00 mm
Altura H	39,00 mm
Diámetro nominal dn	4,00 mm
Diámetro interior d	19,00 mm
Rosca G1	M10-MA
Longitud de rosca LG1	11,5 mm
Tamaño de la llave SW1	8,0 mm
Recorrido de resorte Z	14,3 mm
Diámetro Ds	83,0 mm
Diámetro Dmax(S)	86,0 mm

Datos de diseño SABT-C 80 NBR-60 M10-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.01880

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	100,0 mm
Fuerza de arranque	245,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	135,00 N
Fuerza lateral	172,0 N
Fuerza lateral superficie aceitosa	158,0 N
Volumen	54,000 cm ³
Tamaño	80,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	SABT-C

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.01880

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.01880**

Typ	n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N054 M10-AG DN400 10.01.01.11942

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.06.01880**

Typ	n
Arandela de fricción	REIB-SCHE 28x9.5 XNBR-45 10.01.01.11994
Ventosa de fuelle (redonda)	SABT 80 NBR-60 10.01.06.01879

