


Art.-Nr.: 10.01.06.01880



SABT-C 80 NBR-60 M10-AG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Boyut	80.00
Körük Sayısı	1.5
Yükseklik H	39.00 mm
Vakum bağlantısı	M10-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum



Tasarım verileri SABT-C 80 NBR-60 M10-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	2.00 mm
Yükseklik H	39.00 mm
Nominal çap dn	4.00 mm
İç çap d	19.00 mm
Diş G1	M10-M
Diş uzunluğu LG1	11.5 mm
Anahtar boyutu SW1	8.0 mm
Yay stroku Z	14.3 mm
Çap Ds	83.0 mm
Çap Dmax(S)	86.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.01880

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	100.0 mm
Çekme kuvveti	245.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	135.00 N
Yanal kuvvet	172.0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	158.0 N
Cilt	54.000 cm ³
Boyut	80.00
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	SABT-C

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.01880

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.01880**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N054 M10-AG DN400
	10.01.01.11942

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.01880**

Typ	Ürün numarası
Sürtünme rondelası	REIB-SCHE 28x9.5 XNBR-45
	10.01.01.11994
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SABT 80 NBR-60
	10.01.06.01879

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01880