

Ventosa de fuelle HT2 (redonda)

SAB 30 HT2-65 G1/4-AG




Art.-Nr.: 10.01.06.02424



SAB 30 HT2-65 G1/4-AG

La ventosa SAB HT2 disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.



Datos de diseño SAB 30 HT2-65 G1/4-AG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	30,00
Temperatura resistencia	200,0 °C
Número de pliegues	1,5
Conexión	G1/4-AG
Material de la boquilla	Aluminio

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	28,00 mm
Diámetro exterior D1	32,0 mm
Diámetro nominal dn	4,00 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	9,0 mm
Diámetro Ds	30,6 mm
Diámetro Dmax(S)	34,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02424

Art.-Nr.: 10.01.06.02424

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	40,0 mm
Fuerza de arranque	33,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	22,00 N
Peso	21,4 g
Fuerza lateral	29,0 N
Volumen	5,600 cm ³
Tamaño	30,00
Número de pliegues	1,5
Conexión	G1/4" -MA
Familia de productos	SAB

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.02424


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02424