


Art.-Nr.: 10.01.06.01942


**Технические данные**

Attribute	Value
Материал присоски	Поливинилхлорид PVC
Твердость материала [Shore A]	50,0 Shore A
размер	23,00
Количество складок	2,5

FG 23 PVC-50 N057

Присоска FG PVC (эластомерная часть) поставляется как отдельная часть. Чтобы получить комплектную присоску (эластомерная часть + соединительный ниппель), требуется выполнить следующие шаги по заказу:

- Присоска типа FG PVC – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

**Конструктивные данные**

Attribute	Value
Высота H2	11,30 mm
Высота H	25,50 mm
Наружный диаметр D1	22,3 mm
Диаметр головки Dk	17,0 mm
d2	12,9 mm
Внутренний диаметр d	11,00 mm
Ход пружины Z	9,5 mm
Диаметр Ds	22,3 mm
Диаметр Dmax(S)	25,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные FG 23 PVC-50 N057



Art.-Nr.: 10.01.06.01942



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 057
Материал присоски	Поливинилхлорид PVC
Твердость материала [Shore A]	50,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	20,0 mm
Сила отрыва	15,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	6,60 N
Вес	3,5 g
Объем	3,864 cm ³
размер	23,00
Количество складок	2,5
Семейство продуктов	FG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.01942



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.01942

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N057 G1/8-AG DN510	10.01.06.03573
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N057 G1/8-IG DN510	10.01.06.03574

